



## Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 1/44,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible. Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Ejecución de alta precisión. Los puntos importantes del aparato de medición están **apoyados sobre cojinetes de piedra dura**. Aguja central para **lectura de 1/1000 mm**. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

#### Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

### Descripción técnica

Valor de división de escala	0,001 mm
Capacidad de medición	0 - 1 mm
Norma	Norma de fábrica
Ø de carcasa	44,5 mm
Lectura por vuelta de indicador	0,2 mm

Calibración	C2
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	0,8 - 1,2 N
Lectura	1/1000 mm
Esfera numérica giratoria	sí
Técnica de medición	analógico
Material carcasa	Latón
Tipo de producto	Reloj comparador

### Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm

023020 5