




Reloj comparador pequeño con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 5/40



Datos de pedido

Número de pedido	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, Ø del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Esfera amarilla para una mejor lectura.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Embalaje: Caja estable

Calibración: C1

Valor de división de escala: 0,01 mm

Lectura por vuelta de indicador: 0,5 mm

Fuerza de medición: 0,63 - 0,77 N

Descripción técnica

Lectura por vuelta de indicador	0,5 mm
Calibración	C1

Valor de división de escala	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 5 mm
Ø de carcasa	40 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	0,63 - 0,77 N
Esfera numérica giratoria	sí
protegido contra golpes	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 10 mm	023010 10
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940