

Garant**Carraca de dientes finos conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor, Tipo: 1/2****Datos de pedido**

Número de pedido	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud total	264 mm
Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
con cabezal articulado	no
con cabezal basculante	no
con expulsor	sí

con función de martillo	no
con QuickRelease	no
Botón de carraca que se puede soltar del mango	no
Mango giratorio	no
extraíble gradualmente	no
Perforación de asiento en el extremo del mango	no
Tipo de producto	Carraca

Accesorios

Surtido de piezas de recambio de carraca de dientes finos 1/2 pulgada Tipo 1/2	640031 1/2
--	------------