



## Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de varilla: 60mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676668 60
GTIN	4062406798444
Clase de artículo	61F

### Descripción

#### Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a comodidad. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.

#### Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Longitud total	150 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	no
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	no
Depósito de puntas integrado	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

