

Garant**Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	197 mm
Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Carraca

Accesorios

Surtido de piezas de recambio de carraca de dientes finos
3/8 pulgada Tipo 3/8

635031 3/8