



Bomba de manivela, Tipo: 60/200



Datos de pedido

Número de pedido	084354 60/200
GTIN	8429765165748
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Bomba de manivela profesional de hierro fundido para el uso intensivo de gran calidad. Robusto, eficiente, autoabsorbente y absolutamente estanco. Con conexión de 2 pulgadas para barriles de 60 l y 200 l. Favorece el gasóleo de calefacción, aceite hidráulico y de motores, así como el diésel.

Idóneo para:

N.º 084241 tam. 200, n.º 084242 tam. 200, n.º 084243 tam. 200, n.º 084270 tam. 200.

Suministro:

Bomba de manivela, tubo de aspiración de metal de 3 piezas con tamiz de pie, adaptador para barriles regulable G2 pulgadas, con manguera de plástico transparente 25 diámetro nominal, incl. 1 rollo de cinta de obturación de teflón.

Descripción técnica

Quality Dress	MZR-003/200
Capacidad de bombeo por carrera	0,3 l
Tipo de producto	Bomba para barriles

