



Multiherramienta electricista NexStrip®, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	729501 1
GTIN	4003773088165
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio con mango ergonómico de dos componentes. Pelado de cables flexibles y macizos de 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Adaptación óptima a materiales o condiciones de temperatura especiales mediante ajuste de precisión.

Presión cuadrada rápida y precisa de las distintas virolas de cable según DIN 46228 parte 1 + 4, de 0,25 - 4 mm². Autoajuste: permite el cambio rápido entre diferentes tamaños. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Ventaja:

Corte y pelado del cable, así como **engarce a presión** de las virolas de cable **con una herramienta**, se suprime el cambio de herramienta, que implica un considerable gasto de tiempo.

Aplicación:

Para cableado de aparatos electrónicos, p. ej. PLC (control programable), en instalaciones domésticas o en autocaravanas.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en n.º 728714 tam. 10 y tope longitudinal en el n.º 728715 tam. 10.

Descripción técnica

para sección transversal de conductor (engarzar)	0,25 - 4 mm ²
--	--------------------------

para sección transversal de conductor (cortar y pelar)	0,03 - 10 mm ²
Longitud total	190 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Cuchilla para alicate pelacables para sección transversal de conductor 10 mm ²	728714 10
Tope longitudinal para alicate pelacables para sección transversal de conductor 10 mm ²	728715 10