



Alicates de engarce Twistor® T para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 10mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729426 10
GTIN	4003773088097
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Alicates de engarce autoajustables, cabezal engarzador girable libremente 360° con 8 posiciones de encastre. La abertura de engarce **trapezoidal** accesible por ambos lados, prensar hasta 18 mm de longitud en un paso de trabajo; las virolas de cable extralargas se pueden desplazar posteriormente. Montaje a presión de virolas de cable Twin posible hasta 2×6 mm².

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,14 - 10 mm ²
Longitud total	200 mm
Tipo de producto	Alicate de engarce