



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero corta Mango cilíndrico, Interfaz DUO-LOCK: DL12



Datos de pedido

Número de pedido	220372 DL12
GTIN	4034221149893
Clase de artículo	26Y

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.

Descripción técnica

Ø D ₂	11,5 mm
Longitud total L	60 mm
L ₂	6 mm
par de giro recomendado	30 Nm
Ø de mango D _s	12 mm
Interfaz DUO-LOCK	DL12
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca