



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: DL20



Datos de pedido

Número de pedido	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Clase de artículo	10N

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Ø de mango D _s	20 mm
par de giro recomendado	80 Nm
Interfaz DUO-LOCK	DL20
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca