



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: DL10



Datos de pedido

Número de pedido	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Clase de artículo	10N

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

Descripción técnica

Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	37,5 mm
Longitud total L	77,5 mm
par de giro recomendado	20 Nm
Ø de mango D _s	10 mm
Interfaz DUO-LOCK	DL10
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca