



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: DL12



Datos de pedido

Número de pedido	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Clase de artículo	10N

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

Descripción técnica

Ø D ₂	11,5 mm
Longitud total L	93 mm
L ₂	45 mm
par de giro recomendado	30 Nm
Ø de mango D _s	12 mm
Interfaz DUO-LOCK	DL12
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca