



Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: DL16



Datos de pedido

Número de pedido	220375 DL16
GTIN	4034221176745
Clase de artículo	10N

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.

Descripción técnica

L ₂	60 mm
Longitud total L	108 mm
Ø D ₂	15,5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
par de giro recomendado	60 Nm
Interfaz DUO-LOCK	DL16
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca