

Garant EASYFIX

**Soporte conector de enchufe Easyfix, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	955799 3
GTIN	4062406799052
Clase de artículo	91F

**Descripción****Ejecución:**

Soportes de conector de enchufe de chapa de acero, con recubrimiento de polvo y montados en la placa base. Con 3 ranuras de asiento para conectores enchufables por soporte. Con 2 soportes montados uno junto a otro es posible un asiento adicional entre los dos soportes.

Anchura ranura para asiento: 6 mm

ancho estribo de sujeción: 12,5 mm

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

**Idóneo para:**

Gran diversidad de conectores enchufables comerciales.

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

**Suministro:**

Todas las placas base correspondientes.

**Descripción técnica**

Profundidad	100 mm
Serie	Easyfix
Anchura	72 mm
Altura	72 mm

Capacidad de carga	5 kg
Tipo de producto	Soporte de conector de enchufe