

duMONT**Brocha cuadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	290426 12
GTIN	
Clase de artículo	29J

Descripción**Aplicación:**

En un paso se brocha un cuadrado interior.

Descripción técnica

Long. brocha	305 mm
Taladro de salida H8	12,8 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	2000 kg
Longitud brochado acero	13 - 35 mm
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		