



## Soporte para tronzado monobloque acodado para ranurado frontal, derecha, Ø Dmin: 240/350mm



### Datos de pedido

Número de pedido	278053 240/350
GTIN	4062406840266
Clase de artículo	22B

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

### Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	14 mm
Anchura del mango b	20×20 mm
Tornillo	279816 4
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

