

**Lijadora excéntrica neumática CP7220CVE, Tipo: 7220CVE****Datos de pedido**

Número de pedido	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

La lijadora excéntrica neumática 079654 7220 CVE se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de rectificado de superficie y pulido previo, y ofrecen una excelente comodidad de uso gracias a su suave mango en forma de palma de mano.

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 12000 min⁻¹

Demanda de aire máxima: 486 l/min

Ø de plato lijador: 150 mm

Carrera: 2,5 mm

Peso: 1,6 kg

Nivel sonoro de funcionamiento: 76 dB(A)

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	76 dB(A)
Carrera	2,5 mm
Quality Dress	CP7220 CVE
Demanda de aire máxima	486 l/min

Peso	1,6 kg
Vibraciones máximas según EN	1,4 m/s ²
Ø de plato lijador	150 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	12000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadora excéntrica