



## Soporte para tronzado monobloque acodado para ranurado frontal, derecha, Ø Dmin: 110/170mm



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 278055 110/170 |
| GTIN              | 4062406840402  |
| Clase de artículo | 22B            |

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

### Descripción técnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$ | 14 mm                  |
| Anchura del mango b                            | 25×25 mm               |
| Tornillo                                       | 279816 4               |
| Tipo de boca                                   | derecha                |
| Refrigeración interior                         | no                     |
| Ancho de tronzado w                            | 3; 4 mm                |
| Tipo de producto                               | Soporte para plaquitas |

