



Lijadora angular de cabeza plana Batería, Tipo: 4933478438



Datos de pedido

Número de pedido	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular M18 FUEL™ de **cabeza plana** para trabajos en espacios estrechos.

- **El diseño plano del cabezal permite trabajar en ángulos de hasta 42°.**
- **Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.**
- **RAPIDSTOP™ para el frenado rápido del disco en menos de 2 segundos.**
- **Protección contra re arranque y Kickbackstop para una protección elevada del usuario.**

Suministro:

Sin batería ni cargador. Incluye mango antivibratorio, cubierta protectora, rejilla protectora contra el polvo, juego de sujeción y caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Arranque suave	sí
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Peso	2,6 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Protección contra sobrecargas	sí

Quality Dress	M18FSAGF125XB-OX
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Tensión de batería	18 V
Parada kick back	sí
Conexión de hombre muerto	no
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Vibraciones máximas según EN	4,86 m/s ²
Tipo de producto	Lijadoras angulares