



Lijadoras angulares Batería, Tipo: 4933478437



Datos de pedido

Número de pedido	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta de batería FUEL™ M18 con **número de revoluciones regulable**.

- **5 Niveles de velocidad para conseguir los mejores resultados en el mecanizado de acero fino y aluminio, así como la eliminación de óxido y pintura.**
- **RAPIDSTOP™ para el frenado rápido del disco en menos de 2 segundos para una elevada protección del usuario.**
- **Interruptor de seguridad no bloqueable para una protección elevada del usuario.**

Versión con **interruptor de parada inmediata** para una alta seguridad del usuario.

Suministro:

Sin batería ni cargador. Incluye mango antivibratorio, cubierta protectora, rejilla protectora contra el polvo, juego de sujeción y caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

Descripción técnica

Conexión de hombre muerto	sí
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Velocidad de giro máxima	3500 - 8500 min ⁻¹
Peso	2,7 kg
Tipo batería	Ion de litio

Cantidad de baterías contenidas	0
Arranque suave	sí
Quality Dress	M18FSAGF125XPDB-OX
Profundidad de corte máxima	33 mm
Parada kick back	sí
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	5,01 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Protección contra sobrecargas	sí
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Tipo de producto	Lijadoras angulares