



## Lijadoras angulares Batería, Tipo: 4933478436



### Datos de pedido

Número de pedido	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular compacta de batería FUEL™ M18 con **número de revoluciones regulable**.

- **5 Niveles de velocidad para conseguir los mejores resultados en el mecanizado de acero fino y aluminio, así como la eliminación de óxido y pintura.**
- **RAPIDSTOP™ para el frenado rápido del disco en menos de 2 segundos para una elevada protección del usuario.**
- **Ajuste rápido de la cubierta protectora.**

#### Suministro:

**Sin batería ni cargador.** Incluye mango antivibratorio, cubierta protectora, rejilla protectora contra el polvo, juego de sujeción y caja HD.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

### Descripción técnica

Bloqueo contra re arranque	sí
Parada kick back	sí
Quality Dress	M18FSAGV125XB-OX
Suministro de energía	a batería
Protección contra sobrecargas	sí
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Arranque suave	sí
Vibraciones máximas según EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Conexión de hombre muerto	no
Peso	2,7 kg
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de muela	125 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máxima	33 mm
Tipo de producto	Lijadoras angulares