



Lijadora de banda con batería, Tipo: M18FBTS75



Datos de pedido

Número de pedido	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora M18 de banda con batería de alta potencia con motor POWERSTATE™ sin escobillas para una eliminación rápida de material y generación de calor reducida.

- **Potencia de corriente alterna equivalente de 900 vatios.**
- **Tiempo de funcionamiento hasta 20 minutos con una batería de 5,0 Ah.**
- **El mango ajustable sin herramientas permite un manejo óptimo de la lijadora para todas las aplicaciones.**
- **“Flush To Wall” permite el uso de la lijadora de banda cerca de una superficie vertical o en ángulos estrechos.**
- **Se puede utilizar con bolsa para polvo o aspiración externa.**

Suministro:

Sin batería ni cargador, incluida bolsa para el polvo, en caja.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073808 – 073840 Encontrará las cintas abrasivas adecuadas en el n.º 558014.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V

Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Anchura cinta abrasiva	75 mm
Superficie de rectificado	90 × 135 mm
Suministro de energía	a batería
Velocidad de cinta	230 - 410 m/min
Tensión de batería	18 V
Peso sin batería	3,9 kg
Cinta abrasiva longitud	457
Tipo de producto	Rectificadora de cinta