

**Amoladora angular GWS, Tipo: 14-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

Motor de alto rendimiento de 1.400 W y una vida útil más larga: Productividad máxima gracias a un mayor rendimiento y mejor robustez.

Mango de circunferencia ergonómico y excelente: Ergonomía de primera calidad gracias al tamaño del mango de circunferencia claramente reducido.

KickBackControl, arranque suave, protección contra el re arranque, protección contra sobrecarga, amortiguación de vibraciones y preselección de la velocidad de giro.

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Intervalo de revoluciones	11500 min ⁻¹
Bloqueo contra re arranque	sí
Particularidad	KickBack Control, arranque suave
Parada kick back	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Cartón
Tensión nominal	230 V

Ø máximo de muela	125 mm
Quality Dress	GWS 14-125
Rosca de conexión	M14
Tensión de red	230 V
Peso	2,3 kg
Frecuencia de red	50 Hz
Arranque suave	sí
Consumo de potencia	1400 W
Tipo de producto	Lijadoras angulares