



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12FDD2-2



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud 168 mm).**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.**
- **Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.**

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 y n.º 073840.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 450 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Suministro de energía	a batería
Par de giro máximo duro	44 Nm
Peso	1,2 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Capacidad de la batería	2 Ah
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Quality Dress	M12 FDD-202X
Tensión de batería	12 V
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1700 min ⁻¹
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
lones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12