



Llave de impacto, Tipo: M12FID2-2



Datos de pedido

Número de pedido	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
- Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
- Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- Iluminación LED de la zona de trabajo.
- Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
- DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

Destornillador de percusión compacto (longitud 127 mm) con asiento para punta 1/4 pulgada HEX.

Ventaja:

Modelo puntero FUEL™.

Suministro:

Incluye 2 x batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M14
Tensión de batería	12 V
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 2900 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
adecuado para material	Acero
Quality Dress	M12 FID2-202X
Capacidad de la batería	2 Ah
Portaherramientas perfil de accionamiento	HEX (E 6,3)
Empleo típico	Strong
Peso	0,9 kg
Suministro de energía	a batería
Par de giro máximo 1er escalón	170 Nm
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 3600 min ⁻¹
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s ²
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 1700 min ⁻¹
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C