



Taladro-atornillador de impacto a batería sin batería y cargador, Tipo: M12FDD2-2



Datos de pedido

Número de pedido	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE

Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada.

Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.

Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud 168 mm).**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.**
- **Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.**

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073815 y n.º 073840.

Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro	37 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Peso	1,2 kg
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1700 min ⁻¹
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Empleo típico	Strong
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	12 V, 2 velocidades
USP2	Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería ni cargador

Accesorios

Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC