



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12FDD2-4



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud 168 mm).**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.**
- **Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.**

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 4,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 y n.º 073840.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Empleo típico	Strong
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Quality Dress	M12FDD-402X
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Tensión de batería	12 V
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Madera
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Peso	1,4 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro	44 Nm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1700 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2