



Marcador de aguja FlyMarker® mini 85/45 Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X4Ah



Datos de pedido

Número de pedido

085755 2X4

GTIN

Clase de artículo

04F

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).

- **Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.**
- **Software sencillo e intuitivo con protección por contraseña y pantalla de parámetros rediseñada para visualizar de forma rápida cada línea de programa.**
- **Gran pantalla en color de 4,3 pulgadas.**
- **La última tecnología de procesador para navegar con fluidez por los menús y un tiempo de arranque muy corto (tiempo de arranque).**
- **Vista previa 1:1 del campo de marcación en la pantalla.**
- **Carcasa de plástico resistente a la rotura y reforzado con fibra de vidrio.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.**
- **Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.**
- **Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.**
- **Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.**

Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100 % móvil, con interfaz de usuario táctil y pantalla en color grande de 4,3 pulgadas.

- **Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE)**
- **Incluye paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)**
- **Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.**
- **Disponible en 15 idiomas.**

Campo de marcación: 85 × 45 mm.

Suministro:

Incluye herramientas de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°. Falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, **2 baterías de iones de litio de 18V**, cargador.

Nota:

Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Interfaz | Interfaz USB |
| Suministro de energía | a batería |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Altura de letra | 1 - 10 mm |
| Tensión nominal | 18 V |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 |
| Anchura máxima del campo de marcación | 85 mm |
| Altura máxima del campo de marcación | 45 mm |
| Tipo de producto | Marcador de aguja |

Accesorios

Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 90 grados

085790 90