



Aspirador manual con batería, Tipo: M18CV-0



Datos de pedido

Número de pedido	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aspirador manual de alta potencia de 18 V para madera, metal y suciedad gruesa.

- **El filtro EPA recoge el 99,97 % de todas las partículas de polvo.**
- **Mirilla para la comprobación sencilla de la cantidad de suciedad en el recipiente colector.**
- **Interruptor bloqueable para el funcionamiento continuo.**

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Incluye manguera de aspiración flexible, 2 tubos de prolongación, boquilla para juntas, boquilla para suciedad gruesa.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073808 – 073840

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	0
Caudal	1019 l/min
Peso sin batería	1,6 kg
Longitud tubo flexible de aspiración	1,2 m
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V

Volumen de depósito	2,5 l
Quality Dress	M18CV-0
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Tipo de producto	Aspiración