



## Broca de percusión de metal duro SDS-plus "7X", Ø × longitud total: 20X450mm



### Datos de pedido

Número de pedido	789058 20X450
GTIN	4059952532165
Clase de artículo	76K

### Descripción

#### Ejecución:

Nueva generación de **EXPERT SDS-Plus "7X"** con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **2+2 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

### Descripción técnica

Longitud de espiral	400 mm
Longitud total	450 mm
Número de filos Z	4
Ø	20 mm
Material de corte	HM
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

