

Bastidor modelo S610-M18-U, Profundidad 1100 mm, Altura: 3000mm



Datos de pedido

Número de pedido	991322 3000
GTIN	4058255104284
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

Descripción:**Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

Para bastidores soporte S610-M18-U: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.

Idóneo para:

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Para estanterías hasta año de fabricación 05/2022, los largueros solo se pueden utilizar en caso de daños. En caso de modificación de la estantería, p. ej. incorporación de niveles de alojamientos adicionales, se debe realizar un nuevo cálculo según la norma DIN EN 15512:2020.

Descripción técnica

Tipo perfil de bastidor	S610-M18-U
Intervalo de empleo	Estantería para palés
Altura	3000 mm
Profundidad	1100 mm
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Bastidor vertical