

Bastidor modelo S625-A18, Profundidad 1100 mm, Altura: 3000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	991323 3000
GTIN	4004514287472
Clase de artículo	96P

Descripción**Ejecución:**

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. El suministro incluye 4 fijaciones al suelo y 2 chapas niveladoras de 2 mm por bastidor.

Descripción:**Medidas de construcción:****Longitud total de la estantería:**

Para bastidores soporte S625-A18-U: longitud nominal + número de soportes × 110 mm.

Idóneo para:

Estanterías para palés a partir del año de fabricación 08/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Para estanterías hasta año de fabricación 05/2022, los largueros solo se pueden utilizar en caso de daños. En caso de modificación de la estantería, p. ej. incorporación de niveles de alojamientos adicionales, se debe realizar un nuevo cálculo según la norma DIN EN 15512:2020.

Descripción técnica

Tipo perfil de bastidor	S625-A18
Altura	3000 mm
Profundidad	1100 mm
Intervalo de empleo	Estantería para palés
Atributo del nombre de producto	Profundidad 1100 mm
Tipo de producto	Bastidor vertical