



## Linterna de bolsillo LED a batería, Tipo: 170



### Datos de pedido

Número de pedido	081364 170
GTIN	4062406942595
Clase de artículo	02A

### Descripción

#### Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con correa de mano.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

### Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Longitud total	164 - 176 mm
Capacidad de la batería	2,9 Ah
Valor CRI	>80

Corriente de alumbrado	500 lm
Duración ilumin.	2 h
Peso	160 g
Duración de la iluminación nivel 2	4,5 h
Tipo batería	Ion de litio
Ø del cabezal	32 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Batería intercambiable	sí
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Función de linterna	Fokus
Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado Boost	900 lm
Bombilla	Lámpara LED
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado nivel 2	200 lm
Tipo de producto	Lampara de LED mano

---

## Accesorios

Batería de recambio 18650	081365 18650
---------------------------	--------------