



Linterna de bolsillo LED con batería, Tipo: 130



Datos de pedido

Número de pedido	081362 130
GTIN	4062406942571
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas** con **función de amplificación** adicional proporciona **una intensidad de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con intensidad de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con correa de mano.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

Descripción técnica

Duración ilumin.	1 h
Clase de protección IP	IP 54
Longitud total	118 - 130 mm
Corriente de alumbrado	300 lm

Peso	70 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Capacidad de la batería	0,9 Ah
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 2	100 lm
Batería intercambiable	sí
Tensión de batería	3,7 V
Función de linterna	Fokus
Tipo batería	Ion de litio
Ø del cabezal	26 mm
Corriente de alumbrado Boost	450 lm
Duración de la iluminación nivel 2	2,5 h
Bombilla	Lámpara LED
Valor CRI	>80
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Batería de recambio 14500	081365 14500
---------------------------	--------------