



Linterna de bolsillo LED con batería, Tipo: 150



Datos de pedido

Número de pedido	081363 150
GTIN	4062406942588
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con correa de mano.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

Descripción técnica

Corriente de alumbrado nivel 2	140 lm
Clase de protección IP	IP 54
Ø del cabezal	28 mm
Longitud total	144 - 154 mm

Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	1,6 Ah
Batería intercambiable	sí
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado	400 lm
Función de linterna	Fokus
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Tensión de batería	3,7 V
Valor CRI	>80
Duración ilumin.	1,5 h
Bombilla	Lámpara LED
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Peso	95 g
Corriente de alumbrado Boost	700 lm
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Batería de recambio 16650	081365 16650
---------------------------	--------------