



## Linterna de bolígrafo LED, con batería, Tipo: 160



### Datos de pedido

Número de pedido	081361 160
GTIN	4062406942564
Clase de artículo	02A

### Descripción

#### Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una intensidad de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con un práctico clip de bolsillo.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

### Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 2	50 lm
Corriente de alumbrado Boost	250 lm
Duración ilumin.	1 h

Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	154 - 161 mm
Tipo batería	Ion de litio
Ø del cabezal	18 mm
Tensión de batería	3,7 V
Peso	41 g
Corriente de alumbrado	150 lm
Capacidad de la batería	0,6 Ah
Bombilla	Lámpara LED
Clase de protección IP	IP 54
Duración de la iluminación nivel 2	3 h
Función de linterna	Fokus
Batería intercambiable	sí
Valor CRI	>80
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Tipo de producto	Lampara de LED mano

---

## Accesorios

Batería de recambio 10840	081365 10840
---------------------------	--------------