

# AEG

## Taladros-atornilladores de batería, Tipo: BS18C3BL4



### Datos de pedido

Número de pedido	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

#### AEG – Taladro-atornillador de batería

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Portabrocas de metal de 13 mm.
- Ajuste del par en 24 escalones.
- Extremadamente manejable y ligero.
- Caja de engranajes metálica

#### Modelo de texto publicitario:

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías PRO Li-Ion SHD de 18 V / 4,0 Ah, cargador, clip para el cinturón, maleta de transporte.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073820 y n.º 073846 - n.º 073848.

Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.º 073841 y n.º 073844.

## Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Peso	5,88 kg
Construcción del motor	Brushless
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en madera	65 mm
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo duro	110 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	BS18C3BL-402C
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	4 Ah
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con Softgrip