

**Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas.

**Descripción técnica**

Límite de error	4 µm
Suministro de energía	con pilas
Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
Tipo de pila	Pila redonda
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,001 mm

Clase de protección IP	IP 54
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------