

**Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas. 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	4 µm
Tipo de pila	Pila redonda
Suministro de energía	con pilas
Calibración	B2
Lectura	0,001 mm

Paso de husillo	0,5 mm
Clase de protección IP	IP 54
Ø de varilla	6,5 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032