

HOLEX**Juego de micrómetros para exteriores digitales, Capacidad de medición: 0-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Micrómetros de exteriores n.º 421492 con las barras de ajuste correspondientes.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Cantidad de pilas contenidas	4
Clase de protección IP	IP 54
Número de barras de ajuste	3

Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S2
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020430 0-100
Calibración DAkkS Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020440 0-100

Accesorios

Micrómetro de exteriores digital Capacidad de medición 0-25 mm	421492 0-25
Micrómetro de exteriores digital Capacidad de medición 25-50 mm	421492 25-50
Micrómetro de exteriores digital Capacidad de medición 50-75 mm	421492 50-75
Micrómetro de exteriores digital Capacidad de medición 75-100 mm	421492 75-100
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357