



## Micrómetro de exteriores digital con superficie de medición escalonada, Capacidad de medición: 0-25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón giratoria, superficies de medición refrentadas de metal duro

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

### Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Pila redonda
Margen de error	4 µm
Lectura	0,00005 pul
Clase de protección IP	IP 54
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	B1

Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Graduación tambor de medición	1/50
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------