



## Micrómetro de exteriores digital con punta de medición, Capacidad de medición: 0-25mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 421727 0-25   |
| GTIN              | 4062406063252 |
| Clase de artículo | 42B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón giratoria, superficies de medición refrentadas de metal duro

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

### Descripción técnica

|  |               |
|--|---------------|
| Clase de protección IP                   | IP 54         |
| Lectura                                  | 0,001 mm      |
| Lectura                                  | 0,00005 pul   |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Calibración                              | B1            |
| Suministro de energía                    | con pilas     |
| Margen de error                          | 4 µm          |
| Tipo de pila                             | Pila redonda  |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Cantidad de pilas contenidas  | 1                        |
| Norma                         | DIN 863                  |
| Técnica de medición           | digital                  |
| Embalaje                      | Caja estable             |
| Lectura conmutable            | mm / pulgadas            |
| Graduación tambor de medición | 1/50                     |
| Tipo de producto              | Micrómetro de exteriores |

### Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022010 100 |
| CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm        | 022000 25  |

### Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
|---|------------|