



Micrómetro de exteriores digital con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón fija

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Paralelismo de las superficies de medición	4 µm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	B1
Margen de error	4 µm
Tipo de pila	Pila redonda
Lectura	0,00005 pul
Ø de disco de medición	20 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,001 mm

Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Graduación tambor de medición	1/50
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------