



Micrómetro de exteriores digital para la medición de ranuras, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón fija

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Tipo de pila	Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,001 mm
Margen de error	4 µm
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	B1
Lectura	0,00005 pul
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital

Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Graduación tambor de medición	1/50
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------