

Garant**SOET 120508 PDER, HU7810, Tipo: ALU****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG2111 ALU |
| GTIN | 4067263001645 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Idóneo para:**GARANT Softcut[®] HSI n.º 214851 – n.º 214857.**Contenido:**

Placa giratoria 50 × 214862 ALU

Nota:Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.**Descripción técnica**

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Avance f_z por diente | 0,2 mm |
| Contenido | 50 |
| Código ISO plaquita de corte | SOET 120508 PDER |
| Clase | HU7810 |
| Material de corte | MD |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 700 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 700 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 650 m/min | N |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

SOET 120508 PDER Tipo ALU

214862 ALU