

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2113 ST900
GTIN	4067263001652
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

GARANT Softcut® HSI n.º 214851 – n.º 214857.

**Contenido:**

50 × 214865 ST900

**Nota:**Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Contenido	50
Código ISO plaqueta de corte	SOMT 120508 PDER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaqueta de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	320 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

**Accesorios**

SOMT 120508 PDER Tipo ST900

214865 ST900