



Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: SUN4



Datos de pedido

Número de pedido	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **SUNMATCH 4.** Práctica luminaria de trabajo de LED recargable con cabezal de lámpara flexible de 180° para la preparación y el ajuste de color. Con función de escaneo CCT continua.

Con función de escaneo CCT continua. Cuando está activada, la lámpara escanea automáticamente la superficie del objeto con toda el área del espectro de color. Se puede bloquear en cualquier momento. Ideal para detectar defectos de pintura.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cargador y estación de carga.

Descripción técnica

Valor CRI	95
Color luz	color auténtico
Peso	270 g
Clase de protección IP	IP 65
Zona ATEX	ninguno
Tensión de batería	3,7 V
Longitud total	203 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Duración ilumin.	2 - 10 h
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Quality Dress	SUNMATCH 4
Corriente de alumbrado	50 - 500 lm
Anchura total	89 mm
Tipo de producto	Lámpara de trabajo