

**TMSERROR, Tipo: GBH18V21****Datos de pedido**

Número de pedido	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.**

Suministro:

Martillo perforador con batería GBH 18 V-21 Professional, L-Boxx.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Portaherramientas forma	SDS-Plus

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	21 mm
Intervalo de revoluciones	0 - 1800 min ⁻¹
Peso sin batería	2,4 kg
Energía de percusión	2 J
Número máximo de golpes	5100 min ⁻¹
Quality Dress	GBH 18V-21
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073851 B18