



## Sierra para ingletes y para cortar al sesgo BITURBO Batería, Tipo: GCM18216DC



### Datos de pedido

Número de pedido	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Sierra tronzoadora y para ingletes con batería.

- **Excelente capacidad de corte con una gran profundidad de corte de 70 mm.**
- **La mejor movilidad gracias al peso reducido y la extraordinaria ergonomía.**
- **Interfaz de usuario para la preselección de velocidad.**
- **Cambio de hoja de sierra sin herramientas.**

#### Suministro:

Hoja de sierra de Ø 216 mm, dispositivo de sujeción, tuerca SDS, módulo Bluetooth GCY 42.

### Descripción técnica

Escuadra de inglete máxima izquierda	52 grados
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Ángulo de inclinación máximo derecha	47 grados
Ángulo de inclinación máximo izquierda	47 grados
Ø de hoja de sierra	216 mm
Profundidad de corte máximo 45°	45 mm

Suministro de energía	a batería
Escuadra de inglete máxima derecha	60 grados
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima	4500 min <sup>-1</sup>
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	30 mm
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Peso	15,3 kg
Longitud de corte máxima 90°	300 mm
Tensión nominal	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	GCM 18V-216 DC
Profundidad de corte máximo 90°	70 mm
Embalaje	Cartón
Tipo de producto	Sierra