

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614770 15
GTIN	4067263001140
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ancho de llave	15 mm
Altura de boca h_1	5,3 mm
Anchura de boca b	34,7 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	200 mm
Altura del anillo h_2	10,2 mm
Ø anillo D	28,9 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave